

Garant GRIDLINE

Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 46×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 885/8



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 931425 885/8 |
| GTIN | 4062406352738 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit Schubladen 46×24G.

Montagewagen in 50×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 50-mm bzw. 2G-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Es können nur GridLine Steck-Trennwände in den Breiten 2G, 4G, 6G, 8G, 10G oder 12 G verwendet werden.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|--------|
| Schubladengehäuse Nutzhöhe | 600 mm |
| Schubladen Nutztiefe | 600 mm |

| | |
|--|----------------|
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| Rad-Ø | 125 mm |
| Schubladen Einzelentriegelung | Einhand |
| Laufbelag spurlos | ja |
| ComfortClose | nein |
| Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 |
| Nutzhöhe | 600 mm |
| Breite | 1250 mm |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg |
| Höhe | 885 mm |
| Gewicht | 217 kg |
| Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 |
| Schubladen Nutztiefe in G | 24 |
| Schubladen Nutzbreite | 1150 mm |
| Anzahl Schubladen mit Abrollrand | 8 |
| Schubladengehäuse Höhe | 700 mm |
| Schubladen Nutzbreite in G | 46 |
| Schubladen Nutzfläche in G | 46×24 |
| Tiefe | 700 mm |
| maximale Tragfähigkeit | 600 kg |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Anzahl Tür | 0 |
| Ausführung | fahrbar |
| Ausführung | mit Schubladen |
| Anzahl Auszugboden | 0 |
| Nutzhöhe für Schubladen | 600 mm |
| Gehäuse oben offen | nein |
| Materialstärke | 1,2 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Schubladenauszug | Auszugssperre |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnameattribut | 46x24G |
| Produktart | Montagewagen |

Zubehör

| | |
|---|--------------|
| Schlossblende für GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm | 931454 75 |
| Montagewagen für Schubladen Höhe mm / Anzahl Schubladen 885/0 | 931427 885/0 |
| Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand Abmessung in G 50X28 | 951972 50X28 |