

**Garant****„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, rechts, Ø DC: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268404 10
GTIN	4062406272821
Artikelklasse	21X

**Beschreibung****Ausführung:**

Zylinderschaft.

**Verwendung:**

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

**Hinweis:**

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Nenn-Ø D	10 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	15 mm
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 05..
Gesamtlänge L	90 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Produktart

Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 40

269028 40