

Garant
„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, rechts, Ø DC: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	268404 20
GTIN	4062406272852
Artikelklasse	21X

Beschreibung
Ausführung:

Zylinderschaft.

Verwendung:

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	25 mm
Nutzlänge L ₁	30 mm
Nenn-Ø D	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 43 (IP10; 2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 10..
Gesamtlänge L	150 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 43

269028 43