

Garant**„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25xD, rechts, Ø DC: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268408 12
GTIN	4062406272951
Artikelklasse	21X

Beschreibung**Ausführung:**Zylinderschaft **mit Bund.****Verwendung:**

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Nutzlänge L ₁	27 mm
Schaftlänge L _s	45 mm
Ø d ₂	20 mm
Nenn-Ø D	12 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 06..

Auskraglänge L _A	35 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 41	269028 41
----------------------------------	-----------