

Garant**„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, links, Ø DC: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268405 16
GTIN	4062406272920
Artikelklasse	21X

Beschreibung**Ausführung:**

Zylinderschaft.

Verwendung:

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	24 mm
Schaft-Ø D _s	20 mm
Nenn-Ø D	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 08..
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	„4 in 1“
Einsatzart	links

Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 42	269028 42
----------------------------------	-----------