

Garant**„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, links, Ø DC: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268405 20
GTIN	4062406272937
Artikelklasse	21X

Beschreibung**Ausführung:**

Zylinderschaft.

Verwendung:

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Nutzlänge L ₁	30 mm
Nenn-Ø D	20 mm
Schaft-Ø D _s	25 mm
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 10..
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	„4 in 1“
Einsatzart	links

Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 43	269028 43
----------------------------------	-----------