

**Garant**

„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25xD, rechts, Ø DC: 10mm


**Bestelldaten**

Bestellnummer	268408 10
GTIN	4062406272944
Artikelklasse	21X

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Zylinderschaft **mit Bund.**

**Verwendung:**

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

**Hinweis:**

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

**Technische Beschreibung**

Ø d <sub>2</sub>	16 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	22,5 mm
Schaftlänge L <sub>s</sub>	42 mm
Nenn-Ø D	10 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 05..

Auskraglänge L <sub>A</sub>	29 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 40	269028 40
----------------------------------	-----------