

**Garant****„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25xD, links, Ø DC: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268409 12
GTIN	4062406272999
Artikelklasse	21X

**Beschreibung****Ausführung:**Zylinderschaft **mit Bund.****Verwendung:**

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

**Hinweis:**

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

**Technische Beschreibung**

Ø d <sub>2</sub>	20 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	27 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Nenn-Ø D	12 mm
Schaftlänge L <sub>s</sub>	45 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 06..

Auskräglänge L <sub>A</sub>	35 mm
Serie	„4 in 1“
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 41	269028 41
----------------------------------	-----------