

Garant**„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D, links, Ø DC: 16mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 268409 16 |
| GTIN | 4062406273002 |
| Artikelklasse | 21X |

Beschreibung**Ausführung:**Zylinderschaft **mit Bund.****Verwendung:**

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nutzlänge L ₁ | 36 mm |
| Nenn-Ø D | 16 mm |
| Ø d ₂ | 25 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) |
| Schaft-Ø D _s | 20 mm |
| Schaftlänge L _s | 50 mm |
| passende Wendeschneidplatte | ZCMX 08.. |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Auskraglänge L _A | 43 mm |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 42 | 269028 42 |
|----------------------------------|-----------|