



LED Stirnleuchte mit Batterie, Typ: IH3



Bestelldaten

Bestellnummer	081476 IH3
GTIN	4058205000680
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und leistungsstarke LED-**Industrie**-Stirnleuchte für den professionellen Einsatz.

- **Schwenkbarer Kopf und stufenlose Fokusfunktion.**
- **Auswechselbares, waschbares Stirnband.**

Sehr leichte, einfach zu bedienende Stirnleuchte. Einfach dimmbar.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

IP-Schutzart: IP X4

Herstellerbezeichnung: iH3

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 120 lm

Lichtstrom Stufe 2: 5 lm

Leuchtdauer: 6 h

Leuchtdauer Stufe 2: 60 h

Technische Beschreibung

Smart Light Technology (SLT)	nein
Lichtstrom	120 lm
chemischer Aufbau	Alkali-Mangan
Rapid Focus	nein
IP-Schutzart	IP X4

Leuchtdauer Stufe 2	60 h
Anzahl enthaltener Batterien	3
Lieferumfang mit Gürteltasche	nein
Kopf-Ø	28 mm
Batterietyp	Micro, AAA
wiederaufladbar	nein
Gewicht	133 g
Leuchtdauer	6 h
Herstellerbezeichnung	iH3
Lichtstrom Stufe 2	5 lm
ATEX-Zone	keine
Advanced Focus System (AFS)	ja
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Stirnleuchte

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081552 LR3
Alkali-Mangan Batterien-Set Internationale Baugröße LR3	081558 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081556 LR3
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR3	081559 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081553 LR3
Alkali-Mangan Batterien-Set Internationale Baugröße LR3	081557 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081551 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081554 LR3