



## LED Stirnleuchte mit Batterie, Typ: IH5



### Bestelldaten

Bestellnummer	081476 IH5
GTIN	4058205015998
Artikelklasse	04B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochwertige und leistungsstarke LED-**Industrie**-Stirnleuchte für den professionellen Einsatz.

- **Schwenkbarer Kopf und stufenlose Fokusfunktion.**
- **Auswechselbares, waschbares Stirnband.**

Innovative Mehrzweckleuchte mit abnehmbarem Leuchtenkopf.

Flexibel einsetzbar, Betrieb wahlweise mit Akku oder Batterie möglich.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

IP-Schutzart: IP 54

Herstellerbezeichnung: iH5

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 200 lm

Lichtstrom Stufe 2: 20 lm

Leuchtdauer: 4,5 h

Leuchtdauer Stufe 2: 35 h

### Technische Beschreibung

Rapid Focus	ja
Lieferumfang mit Gürteltasche	nein
Leuchtdauer Stufe 2	35 h
IP-Schutzart	IP 54

Energieversorgung	Batteriebetrieben
Batterietyp	Mignon, AA
Gewicht	92 g
Kopf-Ø	31 mm
wiederaufladbar	nein
Lichtstrom Stufe 2	20 lm
Smart Light Technology (SLT)	ja
Herstellerbezeichnung	iH5
Advanced Focus System (AFS)	ja
Anzahl enthaltener Batterien	1
Leuchtdauer	4,5 h
chemischer Aufbau	Alkali-Mangan
ATEX-Zone	keine
Lichtstrom	200 lm
Produktart	Stirnleuchte

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081554 LR3
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR3	081559 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081551 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081552 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081553 LR3
Alkali-Mangan Batterien-Set Internationale Baugröße LR3	081558 LR3