



LED Stirnleuchte mit Akku, Typ: IH5R



Bestelldaten

Bestellnummer	081478 IH5R
GTIN	4058205016025
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und leistungsstarke LED-**Industrie**-Stirnleuchte für den professionellen Einsatz.

- **Schwenkbarer Kopf und stufenlose Fokusfunktion.**
- **Auswechselbares, waschbares Stirnband.**

Innovative Mehrzweckleuchte mit abnehmbarem Leuchtenkopf.

Flexibel einsetzbar, Betrieb wahlweise mit Akku oder Batterie möglich.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

IP-Schutzart: IP 54

Herstellerbezeichnung: iH5R

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 400 lm

Lichtstrom Stufe 2: 20 lm

Leuchtdauer: 4 h

Leuchtdauer Stufe 2: 35 h

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 54
Akkuart	Lithium-Ion
Leuchtdauer	4 h
Rapid Focus	ja

Lieferumfang mit Gürteltasche	nein
Smart Light Technology (SLT)	ja
Akkukapazität	0,75 Ah
Akkuspannung	3,7 V
Anzahl enthaltener Akkus	1
Herstellerbezeichnung	iH5R
Kopf-Ø	31 mm
Advanced Focus System (AFS)	ja
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtdauer Stufe 2	35 h
Lichtstrom Stufe 2	20 lm
ATEX-Zone	keine
Leuchtweite	40 - 180 m
Lichtstrom	400 lm
Gewicht	98 g
Produktart	Stirnleuchte