



LED Stirnleuchte mit Akku, Typ: IH8R



Bestelldaten

Bestellnummer	081478 IH8R
GTIN	4058205010313
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und leistungsstarke LED-**Industrie**-Stirnleuchte für den professionellen Einsatz.

- **Schwenkbarer Kopf und stufenlose Fokusfunktion.**
- **Auswechselbares, waschbares Stirnband.**

Leistungsstarke, leichte Multifunktionsleuchte inklusive Helmbalgerung und Gürteltasche.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

IP-Schutzart: IP 54

Herstellerbezeichnung: IH8R

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 600 lm

Lichtstrom Stufe 2: 250 lm

Lichtstrom Stufe 3: 10 lm

Leuchtdauer: 10 h

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Lichtstrom	600 lm
Gewicht	158 g
Anzahl enthaltener Akkus	1

Akkuspannung	3,6 V
Smart Light Technology (SLT)	ja
Advanced Focus System (AFS)	ja
Leuchtdauer Stufe 3	120 h
Akkukapazität	3,2 Ah
Rapid Focus	ja
Lichtstrom Stufe 3	10 lm
Leuchtweite	20 - 150 m
ATEX-Zone	keine
Akkuart	Lithium-Ion
Lieferumfang mit Gürteltasche	ja
IP-Schutzart	IP 54
Lichtstrom Stufe 2	250 lm
Herstellerbezeichnung	iH8R
Leuchtdauer	10 h
Kopf-Ø	36 mm
Leuchtdauer Stufe 2	15 h
Produktart	Stirnleuchte