

 LEDLENSER

LED Stirnleuchte mit Akku, Typ: IH9R



Bestelldaten

Bestellnummer	081478 IH9R
GTIN	4058205015967
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und leistungsstarke LED-**Industrie**-Stirnleuchte für den professionellen Einsatz.

- **Schwenkbarer Kopf und stufenlose Fokusfunktion.**
- **Auswechselbares, waschbares Stirnband.**

Flexibel einsetzbar, Betrieb wahlweise mit Akku oder Batterie möglich.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

IP-Schutzart: IP 54

Herstellerbezeichnung: iH9R

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 400 lm

Lichtstrom Stufe 2: 170 lm

Lichtstrom Stufe 3: 20 lm

Lichtstrom Boost: 600 lm

Technische Beschreibung

Leuchtdauer	7 h
Akkuspannung	3,7 V
IP-Schutzart	IP 54

Herstellerbezeichnung	iH9R
Gewicht	139 g
Akkuart	Lithium-Ion
Lieferumfang mit Gürteltasche	nein
Lichtstrom Stufe 2	170 lm
Leuchtweite	40 - 200 m
Lichtstrom Stufe 3	20 lm
ATEX-Zone	keine
Leuchtdauer Stufe 2	10 h
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtdauer Stufe 3	60 h
Kopf-Ø	31 mm
Advanced Focus System (AFS)	ja
Akkukapazität	1,55 Ah
Anzahl enthaltener Akkus	1
Lichtstrom	400 lm
Rapid Focus	ja
Smart Light Technology (SLT)	ja
Lichtstrom Boost	600 lm
Produktart	Stirnleuchte