



## Akku-Kompakt-Bandsäge, Typ: M18FBS85



### Bestelldaten

Bestellnummer	078205 M18FBS85
GTIN	4058546293963
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Kompakte, kraftvolle FUEL™ Akku-Bandsäge mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor für mobiles Sägen** mit verbesserter Handlichkeit.

- **Einfacher und werkzeugloser Sägebandwechsel.**
- **Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit mit Geschwindigkeitsschalter.**
- **Robuste Metallkonstruktion, Metallhaken.**
- **LED-Beleuchtung des Schnittbereichs.**

#### Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, 2x M18 B2 Akku, Bi-Metall-Sägeband 14 TPI, Transportkoffer.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie unter Nr. 073816 und 073809. Passende Sägebänder auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Sägeband Breite	13 mm
Sägeband Länge	898 mm
Herstellerbezeichnung	M18FBS85-202C
Gewicht	6 kg
Akkuart	Lithium-Ion

maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maximale Schnitttiefe 90°	85 mm
Bandgeschwindigkeit	0 - 165 m/min
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkukapazität	2 Ah
Akkuspannung	18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Verpackung	Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ HB 18 V
Produktart	Säge

## Zubehör

Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18	073816 MB18
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C