



## Geradschleifer abgewinkelt Akku, Typ: M12FDGA422



### Bestelldaten

Bestellnummer	077257 M12FDGA422
GTIN	4058546290672
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

FUEL™ Akku-Geradschleifer **abgewinkelt** in kompakter Bauform (Gesamtlänge 119 mm). **DRIVE-CONTROL** 4-stufige Geschwindigkeitseinstellung und feinfühliges Geschwindigkeitsregler für gute Kontrolle.

#### Lieferumfang:

1× 2,0 / 1× 4,0 Ah Akku-packs, C12 C Ladegerät, je 1× Spannzange 6 mm und 8 mm, Werkzeugtasche.

#### Hinweis:

Passende Schleifscheiben (CER) finden Sie ab der Nr. 554012, Reinigungs- und Grobreinigungsscheiben unter der Nr. 554050; 554051; 554054 und 554055.

### Technische Beschreibung

Gewicht	0,8 kg
Akkukapazität	2 Ah
Akkukapazität	4 Ah
Drehzahlbereich	0 - 24500 min <sup>-1</sup>

Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Akkuspannung	12 V
maximaler Spannzangen-Ø	6 - 8 mm
Herstellerbezeichnung	M12FDGA-422B
maximaler Scheiben-Ø	50 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Geradschleifer

## Zubehör

Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12	073814 MB12
Reinigungsscheibe (A) Vliesausführung FINE	554055 FINE
Vlies-Finishingscheibe Körnungsvergleich 180	554042 180
Grobreinigungsscheibe (SiC) Vliesausführung CRS	554051 CRS
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Schaft-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1 30X6 mm	574350 30X6
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akku-Starter-Set Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Reinigungsscheibe (A) Vliesausführung MED	554055 MED
Grobreinigungsscheibe (SiC) Vliesausführung CRS	554050 CRS
Reinigungsscheibe (A) Vliesausführung FINE	554054 FINE
Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1 30X6 mm	574000 30X6
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø 50 mm	554093 50
Li-Ion System M12B6 Akkutyp MB12	073829 MB12
Vlies-Finishingscheibe Körnungsvergleich 280	554042 280

Li-Ion System M12B4 Akkutyp MB12	073815 MB12
Vlies-Finishingscheibe Körnungsvergleich 100	554042 100
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø 75 mm	554093 75
Reinigungsscheibe (A) Vliesausführung MED	554054 MED