



## Geradschleifer Akku, Typ: M12FDGS422



### Bestelldaten

Bestellnummer	077258 M12FDGS422
GTIN	4058546290641
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

FUEL™ Akku-Geradschleifer (Gesamtlänge 262 mm). **DRIVE-CONTROL** 3-stufige Geschwindigkeitseinstellung.

#### Lieferumfang:

1× 2,0 / 1× 4,0 Ah Akku-packs, C12 C Ladegerät, je 1× Spannzange 6 mm und 8 mm, Werkzeugtasche.

#### Hinweis:

Passende Schleifscheiben (CER) finden Sie ab der Nr. 554012, Reinigungs- und Grobreinigungsscheiben unter der Nr. 554050; 554051; 554054 und 554055.

### Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	M12FDGS-422B
Anzahl enthaltener Akkus	2
Gewicht	1 kg
maximaler Spannzangen-Ø	6 - 8 mm
Akkukapazität	2 Ah
Akkukapazität	4 Ah
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Akkuart	Lithium-Ion
Drehzahlbereich	0 - 21000 min <sup>-1</sup>

Akkuspannung	12 V
maximaler Scheiben-Ø	50 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Geradschleifer

## Zubehör

Vlies-Finishingscheibe Körnungsvergleich 100	554043 100
Vlies-Finishingscheibe Körnungsvergleich 100	554042 100
Vlies-Finishingscheibe Körnungsvergleich 280	554043 280
Reinigungsscheibe (A) Vliesausführung MED	554054 MED
Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12	073814 MB12
Li-Ion System M12B4 Akkutyp MB12	073815 MB12
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø 50 mm	554093 50
Vlies-Finishingscheibe Körnungsvergleich 180	554043 180
Reinigungsscheibe (A) Vliesausführung FINE	554055 FINE
Schaft-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm Bürsten-Ø D1 x Besatzbreite L1 30X6 mm	574350 30X6
Grobreinigungsscheibe (SiC) Vliesausführung CRS	554051 CRS
Vlies-Finishingscheibe Körnungsvergleich 280	554042 280
Grobreinigungsscheibe (SiC) Vliesausführung CRS	554050 CRS
Li-Ion System M12B6 Akkutyp MB12	073829 MB12
Vlies-Finishingscheibe Körnungsvergleich 180	554042 180
Akku-Starter-Set Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø 75 mm	554093 75
Reinigungsscheibe (A) Vliesausführung FINE	554054 FINE
Reinigungsscheibe (A) Vliesausführung MED	554055 MED
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C

Akku-Ladegerät Typ M1218FC

073840 M1218FC

Schaft-RundbürsteStahldraht 0,30 mm Bürsten-Ø  
D1×Besatzbreite L1 30X6 mm

574000 30X6