



Elektro-Winkelschleifer FIXTEC, AGV, für 230 mm Scheiben Ø, mit Totmannschalter, mit Wiederanlauf Sperre, Typ: AGVKB24



Bestelldaten

Bestellnummer	077162 AGVKB24
GTIN	4058546293628
Artikelklasse	03M

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker 230 mm Winkelschleifer:

- Staubgeschützter PROtector-Motor mit Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung.
- Wiederanlaufschutz.
- Vibrationsgedämpfter, drehbarer Zusatzhandgriff.
- Spindelarretierung.

Ausführung mit Totmannschalter, der unmittelbar nach Loslassen abschaltet. Winkelschleifer mit **RAPIDSTOP™**-Bremsen und Sicherheitskupplung.

Abnehmbarer Staubschutz schützt vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Motors.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff. Inklusive FIXTEC-Schnellspannmutter.

Technische Beschreibung

Gewicht	5,9 kg
maximale Vibration nach EN	2,7 m/s ²
Leistungsaufnahme	2400 W
Totmannschaltung	ja
Besonderheit	FIXTEC

Besonderheit	Totmannschalter
Herstellerbezeichnung	AGVKB-24-230 EKX DMS
Sanftanlauf	ja
maximale Drehzahl	6500 min ⁻¹
maximale Trenntiefe	68 mm
Wiederanlaufsperr	ja
maximaler Scheiben-Ø	230 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Winkelschleifer