



## Akku-Kreissäge, Typ: M18FCSG66



### Bestelldaten

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 078207 M18FCSG66 |
| GTIN          | 4058546288235    |
| Artikelklasse | 03L              |

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts.
- Kalter, grat- und funkenfreier Schnitt.
- Werkzeuglose Schnitttiefeinstellung, für Schnitte von 1 bis 57 mm.

**Akku-Handkreissäge** liefert identische Leistung wie ein gleichwertiges Kabelgerät – bis zu 750 Schnitte in 90 × 45 mm Weichholz mit einer Akkuladung (M18™ 12 Ah). Kompatibel mit Führungsschiene (Nr. 078208 GRU1400).

- Bürstenloser **POWERSTATE™** Motor für schneller Schnittgeschwindigkeiten.
- **REDLINK PLUS™** Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung.

#### Lieferumfang:

Inklusive M12-18FC Ladegerät, Transportkoffer.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Startersets finden Sie ab Nr. 073814 und Nr. 073839. Passendes Kreissägeblatt finden Sie ab Nr. 584075.

### Technische Beschreibung

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Gewicht              | 10 kg |
| Sägeblatt-Bohrungs-Ø | 30 mm |
| Akkukapazität        | 12 Ah |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Ausführung                                  | Handkreissäge                |
| maximale Vibration nach EN                  | <2,5 m/s <sup>2</sup>        |
| Anzahl enthaltener Akkus                    | 1                            |
| Akkuart                                     | Lithium-Ion                  |
| maximale Schnitttiefe 90°                   | 66 mm                        |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V         |
| Verpackung                                  | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) |
| Herstellerbezeichnung                       | M18FCSG66-121C               |
| Sägeblatt-Ø                                 | 190 mm                       |
| maximale Drehzahl                           | 5800 min <sup>-1</sup>       |
| Akkuspannung                                | 18 V                         |
| Energieversorgung                           | Akkubetrieben                |
| Produktart                                  | Säge                         |

## Zubehör

|  |                  |
|--|------------------|
| Kreissägeblatt Holz, Wechselzahnuniversal Blatt-Ø D 190 mm | 584075 190       |
| Akku-Starter-SetHigh Output™ Akkutyp M18HNRG3              | 073826 M18HNRG3  |
| Kreissägeblatt Holz, Wechselzahnuniversal Blatt-Ø D 160 mm | 584075 160       |
| Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB12                      | 073811 MHB12     |
| Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG8                  | 073831 M18HNRG8  |
| Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG55                 | 073830 M18HNRG55 |
| Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG12                 | 073833 M18HNRG12 |
| Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB55                      | 073809 MHB55     |
| Akku-Starter-Set Typ M18NRG5                               | 073839 M18NRG5   |
| Kreissägeblatt Holz, Wechselzahnuniversal Blatt-Ø D 230 mm | 584075 230       |
|  | 584075 210       |

Kreissägeblatt Holz, Wechselzahnuniversal Blatt-Ø D 210 mm

Li-Ion System M18B2 Akkutyp MB18

073827 MB18

Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18

073816 MB18

Kreissägeblatt Holz, Wechselzahnuniversal Blatt-Ø D 300 mm

584075 300

Kreissägeblatt Holz, Wechselzahnuniversal Blatt-Ø D 250 mm

584075 250

Kreissägeblatt Holz, Wechselzahnuniversal Blatt-Ø D 350 mm

584075 350

Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB8

073810 MHB8

Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB3

073808 MHB3