



Akku-Bohrschrauber 18V, Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in L-Boxx, Typ: GSR18110C



Bestelldaten

Bestellnummer	070245 GSR18110C
GTIN	4059952525419
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

- **Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung und Motorbremse. 13mm-Auto-Lock-Metallbohrfutter. Hohes Drehmoment. Nachrüsten mit **Connectivity**-Modul möglich.

Vorteil:

Vollmetallbohrfutter.

Lieferumfang:

Inklusive 2x Li-Ion Akku, Schnellladegerät und L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863 – 073867.

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 2100 min ⁻¹
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
maximales Drehmoment hart	110 Nm
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Akkukapazität	4 Ah
Gewicht	2,2 kg
typische Verwendung	Heavy Duty
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	82 mm
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximales Drehmoment weich	47 Nm
Akkuart	Lithium-Ion
Akkuspannung	18 V
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 480 min ⁻¹
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Herstellerbezeichnung	GSR 18V-110C
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V
USP2	Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in L-Boxx

Zubehör

Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073863 C18
Li-Ionen AkkuProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073856 C18