



Akku-Winkelschleifer GWS, Typ: 18V-10SC



Bestelldaten

Bestellnummer	077120 18V-10SC
GTIN	3165140960915
Artikelklasse	03C

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker 18 V Akku-Winkelschleifer.

- 30% mehr Leistung und 125% längere Laufzeit dank des neuen EC Motors sowie der neuen ProCORE18V Akkutechnologie.
- Erhöhte Sicherheit dank intelligentem Bremssystem welches die Bremszeit bis zu 70% verkürzt und KickBack Control.
- Anwenderkomfort dank schlüssellosem Scheibenwechsel.

Lieferumfang:

Inklusive 2 x ProCORE18V 8.0Ah, Aufnahmeflansch, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Schnellspannmutter, 1 x Bluetooth® Low Energy Modul GCY 42 Professional, Schutzhülle, L-BOXX, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät, Zusatzhandgriff Vibration Control.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073866.

Technische Beschreibung

Kickbackstop	Ja
Akkuart	Lithium-Ion
Sanftanlauf	Nein
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V

Datenblatt

maximale Trenntiefe	34 mm
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximale Vibration nach EN	6 m/s ²
Akkukapazität	8 Ah
Überlastschutz	Ja
Totmannschaltung	Nein
Herstellerbezeichnung	GWS18V-10SC
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Akkuspannung	18 V
Wiederanlauf sperre	Ja
maximale Drehzahl	9000 min ⁻¹
Gewicht	2 kg
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Winkelschleifer

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/077120-18V-10SC>