



## Hitzeschutzhandschuh-Paar, Handschuhgröße: 6



### Bestelldaten

Bestellnummer	094645 6
GTIN	4062406273279
Artikelklasse	02H

### Beschreibung

#### Ausführung:

HOLEX Hitzeschutzhandschuh mit feuerresistenter 10-Gauge-Stricktechnologie für ideales Arbeiten mit heißen Teilen.

#### Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Hitzeschutz	sehr gut
Tastgefühl	gut
EN 388 Durchstichfestigkeit	3
Ölgriff	mäßig
Material Beschichtung	Neoprene
EN 388 Abriebsfestigkeit	2

silikonfrei	ja
EN 388 Schnittfestigkeit	1
Nassgriff	mäßig
Handschuh-Art	Hitzeschutzhandschuhe
Kälteschutz	nicht vorhanden
Passform	sehr gut
EN 388 Weiterreißfestigkeit	2
Handschuhgröße	6
Schutz-Kategorie	Kategorie III
Handschuheigenschaft	Flammresistenz Stufe 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontakthitze bis	250 °C
Strahlungshitze bis	4231XX °C
Trägermaterial	Acryl
Beschichtung	Neopren
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Farbe	schwarz
Verwendung	mehrweg
Anwendungsbereich	Allround
Stricktechnologie	10G
Hitzeschutz bis	250 °C
Norm	EN 407
Produktart	Hitzeschutzhandschuhe