



Hitzeschutzhandschuh-Paar, Handschuhgröße: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	094645 10
GTIN	4062406273316
Artikelklasse	02H

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Hitzeschutzhandschuh mit feuerresistenter 10-Gauge-Stricktechnologie für ideales Arbeiten mit heißen Teilen.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Passform	sehr gut
silikonfrei	ja
Tastgefühl	gut
Ölgriff	mäßig
Kälteschutz	nicht vorhanden
EN 388 Weiterreißfestigkeit	2

Handschuhgröße	10
Material Beschichtung	Neoprene
EN 388 Abriebsfestigkeit	2
EN 388 Schnitffestigkeit	1
Nassgriff	mäßig
EN 388 Durchstichfestigkeit	3
Hitzeschutz	sehr gut
Handschuh-Art	Hitzeschutzhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie III
Handschuheigenschaft	Flammresistenz Stufe 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontakthitze bis	250 °C
Strahlungshitze bis	4231XX °C
Trägermaterial	Acryl
Beschichtung	Neopren
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Farbe	schwarz
Verwendung	mehrweg
Anwendungsbereich	Allround
Stricktechnologie	10G
Hitzeschutz bis	250 °C
Norm	EN 407
Produktart	Hitzeschutzhandschuhe