

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen, 36×20G, Höhe: 900mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	930735 900
GTIN	4062406271671
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkzeugschrankgehäuse in 40×24G, passend für Schubladen 36×20G. Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Passend für:**

Schubladen Nr. 930743, 930744, 930745, 930746.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Bei der Bestückung der Werkzeugschrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.

**Technische Beschreibung**

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	45 kg
Tiefe in G	24
Breite in G	40
Tiefe	600 mm

Nutzhöhe	800 mm
Breite	1000 mm
Anzahl Tür	0
Höhe	900 mm
Nutzhöhe für Schubladen	800 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
maximale Tragfähigkeit	4000 kg
Anzahl Auszugboden	0
Anzahl Schubladen	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×20G
Produktart	Werkzeugschrankgehäuse

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------