

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 36×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/5**Bestelldaten**

Bestellnummer	930705 800/5
GTIN	4062406273613
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×24G, mit Schubladen 36×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Höhe	800 mm
Breite	1000 mm

Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Tiefe	600 mm
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Anzahl Schubladen	5
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	300 mm
Nutzhöhe	700 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	36
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Anzahl Tür	0
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Gewicht	124 kg
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	36×20G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 800 mm	930735 800
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930743 100
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	930743 125
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	930743 300
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930743 75