

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 36×20G, Höhe mm /  
Anzahl Schubladen: 800/6****Bestelldaten**

Bestellnummer	930705 800/6
GTIN	4062406273637
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×24G, mit Schubladen 36×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe	500 mm

Schubladen Nutzbreite in G	36
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Anzahl Tür	0
Breite	1000 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Anzahl Schubladen	6
Gewicht	137 kg
Tiefe	600 mm
Höhe	800 mm
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Nutzhöhe	700 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Anzahl Auszugboden	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	36×20G
Produktart	Werkzeugschrank

---

**Zubehör**

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 800 mm	930735 800
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930743 100
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930743 150
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	930743 200
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930743 75