

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 36×20G, Höhe mm /
Anzahl Schubladen: 900/6****Bestelldaten**

Bestellnummer	930705 900/6
GTIN	4062406273675
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×24G, mit Schubladen 36×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 100, 100, 125 ,300

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Tiefe	600 mm
-------	--------

Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	300 mm
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite in G	36
Nutzhöhe für Schubladen	800 mm
Höhe	900 mm
Breite	1000 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Anzahl Tür	0
Gewicht	142 kg
Anzahl Schubladen	6
Nutzhöhe	800 mm
Anzahl Auszugboden	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	36×20G

Produktart

Werkzeugschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 900 mm	930735 900
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930743 100
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	930743 125
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	930743 300
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930743 75