

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 36×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 900/7**Bestelldaten**

Bestellnummer	930705 900/7
GTIN	4062406273705
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**HINWEIS: Farbauswahl möglich****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×24G, mit Schubladen 36×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 36×20

Höhe: 900 mm

Breite: 1000 mm

Tiefe: 600 mm

Nutzhöhe: 800 mm
 Nutzhöhe für Schubladen: 800 mm
 Schubladen Nutzbreite: 900 mm

Technische Beschreibung

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutzbreite in G	36
Nutzhöhe	800 mm
Gewicht	144 kg
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Höhe	900 mm
Breite	1000 mm
Nutzhöhe für Schubladen	800 mm
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	250 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Anzahl Schubladen	7
Tiefe	600 mm
Anzahl Auszugboden	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	36x20G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 900 mm	930735 900
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930743 100
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	930743 125
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	930743 250
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	930743 50
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930743 75