

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 36×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 900/6A**Bestelldaten**

Bestellnummer	930715 900/6A
GTIN	4062406273774
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×24G, mit Schubladen 36×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Anzahl Tür	0
------------	---

Nutzhöhe für Schubladen	800 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Tiefe	600 mm
Nutzhöhe	800 mm
Anzahl Schubladen	6
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Höhe	900 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Schubladen Nutzbreite in G	36
Breite	1000 mm
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Gewicht	145 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Auszugboden	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	36×20G

Produktart

Werkzeugschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930745 150
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930745 75
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	930745 200
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 900 mm	930735 900