

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1250/10**Bestelldaten**

Bestellnummer	931105 1250/10
GTIN	4062406352592
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**HINWEIS: Farbauswahl möglich****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 75, 100, 100 125, 125, 150, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 26×24

Höhe: 1250 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 700 mm

Nutzhöhe: 1150 mm
 Nutzhöhe für Schubladen: 1150 mm
 Schubladen Nutzbreite: 650 mm

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe in G	24
Nutzhöhe	1150 mm
Anzahl Tür	0
Breite	750 mm
Anzahl Schubladen	10
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
ComfortClose	nein
Nutzhöhe für Schubladen	1150 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Höhe	1250 mm
Gewicht	197 kg
Tiefe	700 mm
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Anzahl Auszugboden	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931163 150
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931163 50
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931163 125
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931163 200
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931163 100
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931163 75
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1250 mm	931155 1250