

uvex**Handschuh-Paar uvex phynomic airLite C ESD, Handschuhgröße: 10**

Bestelldaten

Bestellnummer	094467 10
GTIN	4048612064030
Artikelklasse	04W

Beschreibung

Ausführung:

uvex phynomic airLite Serie. Besonders leichter Schnittschutzhandschuh mit **ergonomischer Passform** und hohem Tragekomfort. Optimal geeignet für Tätigkeit, bei denen eine hohe **Tast- und Feinfühligkeit** erforderlich ist. Er kann sowohl in ESD- als auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Dermatologisch geprüft (proDERM®) und frei von jeglichen Beschleunigern. Durch die **Aqua-Polymer Beschichtung airLite** wird eine hohe Atmungsaktivität gewährleistet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.

Technische Beschreibung

Handschuhgröße	10
----------------	----

Handschuh-Art	Schnittschutzhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuheigenschaft	Touchscreen geeignet
Stricktechnologie	18G
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Trägermaterial	Dyneema®Diamond, Polyamid, Elasthan, Karbon
Beschichtung	Nitril
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Farbe	blau / anthrazit
Gewicht	56 g
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	C
Produktart	Schnittschutzhandschuhe