

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 080308, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ140****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 268427 HBZ140 |
| GTIN | 4062406273989 |
| Artikelklasse | 21E |

Beschreibung**Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Schnitttiefe a_p | 0,4 - 2 mm |
| Sorte | HBZ140 |
| Hauptanwendung | M |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | ZCMX 080308 |
| Schneidstoff | HM |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 50 - 190 m/min |
| Beschichtung | PVD |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Vorschub f Drehen | 0,1 - 0,3 mm |
| Vorschub f Bohren | 0,03 - 0,12 mm |
| passend für Werkzeug-Ø D _c | 16 mm |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |