



Rohrabschneider TubiX®, mit Schnellverstellung, für Ø bis: 35mm



Bestelldaten

Bestellnummer	818380 35
GTIN	4003773084907
Artikelklasse	86A

Beschreibung

Ausführung:

Leichtes und langlebiges Metallgehäuse aus Magnesium, mit nadelgelagerten Führungsrollen und Schneidrad. Handentgrater im Körper versenkbar. Ersatz-Schneidrädchen inklusive.

Vorteil:

Selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr durch **QuickLock-Schnellverstellung**.

· **Schnelles und präzises Positionieren des Schneidrades an unterschiedlichen Rohrdurchmessern.**

Verwendung:

Universell zum Trennen von **Kupfer-, Alu- und dünnwandigen INOX-Rohren** (bis 2 mm Wandstärke).

Ersatzteil:

Ersatzschneidrad mit Nadellagerung und Schnellwechselachse siehe Nr. 818385.

Technische Beschreibung

Schneidrädchen Breite	6,2 mm
Schneidrädchen Bohrung	7,8 mm
für Rohr-Außen-Ø	6 - 35 mm
Schneidrädchen-Ø	20 mm
Herstellerbezeichnung	TubiX
Gewicht	375 g

Länge	180 mm
Breite	65 mm
Höhe	40 mm
Produktart	Rohrabschneider

Zubehör

Ersatz-Schneidrädchen Typ 1	818385 1
-----------------------------	----------