



## Eckrohrzange mit S-förmigem Maul, Rohr-Ø: 2Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	810745 2
GTIN	4003773014263
Artikelklasse	86A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schwedische Form; schlankes, speziell geformtes Maul, selbstspannend, 45° abgewinkelt. Ganz geschmiedet mit gegen Verlust gesicherter Stellmutter.

**KNIPEX** mit S-Maul für Dreipunkt-Auflage des Rohres.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl; vergütet, Maul induktiv gehärtet. Lackiert, Backen blank.

### Technische Beschreibung

Spannweite	70 mm
Rohr-Ø	2 Zoll
ganze Länge	540 mm
Maulwinkel	45 Grad
Herstellverfahren	ganz geschmiedet
Vergütung Maul	induktiv gehärtet
Werkstoff Zange	Chrom-Vanadium-Stahl
S-Maul	ja
schwedische Form	ja
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange

