

**Fühlerlehrenrolle 150 mm×5 m, rostfrei, Dicke: 0,05mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	478540 0,05
GTIN	2050002041653
Artikelklasse	48B

Beschreibung**Ausführung:**

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenauigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).

Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.

Rostfrei– rost- und säurebeständiger Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310 (bzw. 1.4301 Dicke 0,005–0,05 mm), kaltgewalzt, federhart, blanke Oberfläche.

Verwendung:

Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

Lieferumfang:

Ab Gr. 0,3 Lieferung in Rolle / Ring.

Technische Beschreibung

Dicke	0,05 mm
Fehlergrenze	±3 µm
Norm	Werksnorm
Werkstoff	rostfrei
Material	Edelstahl, INOX

Rollen Länge	5 m
Rollen Breite	150 mm
Produktart	Fühlerlehrenband