

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 10T308, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ030****Bestelldaten**

Bestellnummer	268434 HBZ030
GTIN	4062406273071
Artikelklasse	21E

**Beschreibung****Ausführung:**

Härteres Substrat für höhere Standzeit mit dünner CVD-Beschichtung. Speziell für Plan- und Längsdrehanwendungen.

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 10T308
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 2 mm
Sorte	HBZ030

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 200 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$	20 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen