

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 10T308, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ120****Bestelldaten**

Bestellnummer	268434 HBZ120
GTIN	4062406273088
Artikelklasse	21E

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 10T308
Sorte	HBZ120
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 200 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub $f$ Drehen	0,1 - 0,3 mm

Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
passend für Werkzeug-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Produktart	Wendeschnidplatte zum Drehen