

## Kabeltrommel Vollkunststoff, Typ: 25B2



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	081133 25B2
GTIN	4003644022519
Artikelklasse	08B

## **Beschreibung**

### Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität "Made in Germany" und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstopschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Robuste Kabeltrommel aus schlagfestem Kunststoff mit Überhitzungsschutz. Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

- 400 V CEE-Eingangsstecker 16 A.
- 1× 400 V CEE-Ausgangssteckdose 16 A mit selbstschließendem Deckel und Thermoschutzschalter.
- · 2× 250 V Standard-Schuko-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- 7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.
- · Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.
- · Wasserabflussrillen.
- · Einfache Wandmontage möglich.

Große und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 290 mm und zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.

Klappbarer Drehgriff für die individuelle Rechts- und Linkshand-Bedienung beim Auf- und Abwickeln.

#### **Funktion:**



IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\emptyset > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden. **Prüfungsrichtlinie:** 

Entspricht den Vorgaben DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).

# **Technische Beschreibung**

Kabelaufbau	5G2,5
IP-Schutzart	IP 44
Kabellänge	25 m
Material Kabel	Panzerkabel
Werkstoff Gehäuse	Vollkunststoff
Kabelklasse	H07BQ-F
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Nennleistung abgerollt	5500 (16 A) W
Nennspannung	400 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Kabeltrommel