

Honeywell**Handschuh-Paar CoreShield™ 22-7518B, Handschuhgröße: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer

094520 10

GTIN

Artikelklasse

09A

Beschreibung**Ausführung:**

Honeywell CoreShield™ Serie. Die innovative, leichte Schnitenschutzhandschuhserie bietet ein **sehr gutes Tastgefühl** und eine angenehme Fingerbeweglichkeit. Darüber hinaus punktet die Serie mit der langen Haltbarkeit und Robustheit. Durch die elastische und **atmungsaktive Mikroschaum-Beschichtung** gewährleistet der Handschuh sowohl bei öligen als auch bei trockenen Oberflächen eine ausgezeichnete Rutschhemmung.

CoreShield™ 22-7518B. Schnitenschutzhandschuh mit Schnitenschutzstufe B und **18-Gauge-Stricktechnologie** für präzise Arbeiten mit mittleren Schnittgefahren. Guter Tragekomfort durch das **HPPE** Trägermaterial.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Die **CoreShield™ Serie** ist in verschiedenen Strickstärken (10 bis **18-Gauge**) und Beschichtungen (Nitril-Mikroschaum, Super Thin Nitril) erhältlich.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung

CoreShield 22-7518B

Inhalt	10
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	verstärkte Daumenbeuge
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
Handschuheigenschaft	Touchscreen geeignet
Handschuheigenschaft	DMF-frei
Stricktechnologie	18G
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X31B
Trägermaterial	HPPE
Beschichtung	Nitril-Mikroschaum
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Farbe	grau / schwarz
Gewicht	35-55 g
Länge	220 - 270 mm
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	B
Produktart	Schnittschutzhandschuhe