

**Honeywell****Handschuh-Paar CoreShield™ 22-7518B, Handschuhgröße: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	094520 7
GTIN	13603835666751
Artikelklasse	09A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Honeywell CoreShield™ Serie.** Die innovative, leichte Schnittschutzhandschuhserie bietet ein **sehr gutes Tastgefühl** und eine angenehme Fingerbeweglichkeit. Darüber hinaus punktet die Serie mit der langen Haltbarkeit und Robustheit. Durch die elastische und **atmungsaktive Mikroschaum-Beschichtung** gewährleistet der Handschuh sowohl bei öligen als auch bei trockenen Oberflächen eine ausgezeichnete Rutschhemmung.

**CoreShield™ 22-7518B.** Schnittschutzhandschuh mit Schnittschutzstufe B und **18-Gauge-Stricktechnologie** für präzise Arbeiten mit mittleren Schnittgefahren. Guter Tragekomfort durch das **HPPE** Trägermaterial.

**Norm:**

EN 388; EN 420

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Die **CoreShield™ Serie** ist in verschiedenen Strickstärken (10 bis **18-Gauge**) und Beschichtungen (Nitril-Mikroschaum, Super Thin Nitril) erhältlich.

Farbe: grau / schwarz

**Technische Beschreibung**

Herstellerbezeichnung	CoreShield 22-7518B
Inhalt	10
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	verstärkte Daumenbeuge
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
Handschuheigenschaft	Touchscreen geeignet
Handschuheigenschaft	DMF-frei
Stricktechnologie	18G
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X31B
Trägermaterial	HPPE
Beschichtung	Nitril-Mikroschaum
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Farbe	grau / schwarz
Gewicht	35-55 g
Länge	220 - 270 mm
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	B
Produktart	Schnittschutzhandschuhe