

Honeywell**Handschuh-Paar CoreShield™ 24-9518B, Handschuhgröße: 11****Bestelldaten**

Bestellnummer	094522 11
GTIN	13603835667048
Artikelklasse	09A

Beschreibung**Ausführung:**

Honeywell CoreShield™ Serie. Die innovative, leichte Schnittschutzhandschuhserie bietet ein **sehr gutes Tastgefühl** und eine angenehme Fingerbeweglichkeit. Darüber hinaus punktet die Serie mit der langen Haltbarkeit und Robustheit. Durch die elastische und **atmungsaktive Mikroschaum-Beschichtung** gewährleistet der Handschuh sowohl bei öligen als auch bei trockenen Oberflächen eine ausgezeichnete Rutschhemmung.

CoreShield™ 24-9518B. Schnittschutzhandschuh mit Schnittschutzstufe D und **18-Gauge-Stricktechnologie** für präzise Arbeiten mit hohen Schnittgefahren. Guter Tragekomfort durch das **HPPE-Edelstahlfaser** Trägermaterial.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Die **CoreShield™ Serie** ist in verschiedenen Strickstärken (10 bis **18-Gauge**) und Beschichtungen (Nitril-Mikroschaum, Super Thin Nitril) erhältlich.

Farbe: schwarz

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	CoreShield 24-9518B
Inhalt	10
Handschuheigenschaft	Touchscreen geeignet
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
Handschuheigenschaft	verstärkte Daumenbeuge
Handschuheigenschaft	DMF-frei
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Stricktechnologie	18G
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X31D
Trägermaterial	HPPE-Edelstahlfaser
Beschichtung	Nitril-Mikroschaum
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	schwarz
Gewicht	42-63 g
Länge	220 - 270 mm
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	D
Produktart	Schnittschutzhandschuhe