

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 36×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/7**Bestelldaten**

Bestellnummer	931315 800/7
GTIN	4062406275587
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**HINWEIS: Farbauswahl möglich****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×28G, mit Schubladen 36×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 36×24

Höhe: 800 mm

Breite: 1000 mm

Tiefe: 700 mm

Nutzhöhe: 700 mm
 Nutzhöhe für Schubladen: 700 mm
 Schubladen Nutzbreite: 900 mm

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe in G	24
Nutzhöhe	700 mm
Gewicht	162 kg
Höhe	800 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×24
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Schubladen Nutzbreite in G	36
Anzahl Schubladen	7
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Tiefe	700 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Anzahl Tür	0
Breite	1000 mm
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	36x24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931355 300
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931355 125
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	931355 250
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931355 200
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931355 100
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931355 75
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931355 150
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 800 mm	931335 800