

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 36×24G, Höhe mm /
Anzahl Schubladen: 900/6****Bestelldaten**

Bestellnummer	931305 900/6
GTIN	4062406275532
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×28G, mit Schubladen 36×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 100, 100, 125, 300

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Tiefe	700 mm
-------	--------

Schubladen Nutztiefe in G	24
Nutzhöhe für Schubladen	800 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	300 mm
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Gewicht	158 kg
Nutzhöhe	800 mm
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Anzahl Schubladen	6
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	900 mm
Schubladen Nutzbreite in G	36
Anzahl Tür	0
Breite	1000 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×24
Anzahl Auszugboden	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	36×24G

Produktart

Werkzeugschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931353 125
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931353 100
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931353 75
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931353 150
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	931353 250
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931353 50
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931353 300
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931353 200
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 900 mm	931335 900