

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 36×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 900/6A**Bestelldaten**

Bestellnummer	931305 900/6A
GTIN	4062406275549
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×28G, mit Schubladen 36×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitttrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Höhe	900 mm
------	--------

Breite	1000 mm
Gewicht	158 kg
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Anzahl Schubladen	6
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Tiefe	700 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe für Schubladen	800 mm
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutzfläche in G	36×24
Nutzhöhe	800 mm
Schubladen Nutzbreite in G	36
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	36×24G

Produktart

Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931353 200
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931353 75
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	931353 250
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931353 50
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931353 150
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931353 100
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931353 300
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931353 125
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 900 mm	931335 900