



LED-Arbeitsleuchte, Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	081415 5
GTIN	4260131238574
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke, dimmbare, langlebige und robuste Arbeitsleuchten mit **Flexwelle** und **starkem Magnetfuß**. Anschluss an 24 V Netzgerät oder 24 V Maschinensteuerung. Hochleistungs-LED im Aluminium Gehäuse, kaltweiß ca. 5500 Kelvin.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 250 V Netzgerät.

Hinweis:

Passende Tischklemmen und Magnethalter finden Sie unter 081418/081419.

Technische Beschreibung

Gesamthöhe	600 mm
Leuchtmittel	LED
Gewicht	800 g

Farbtemperatur	5500 K
Lichtstrom	450 lm
Art der Befestigung	Magnetfuß
Magnetfuß-Ø	66 mm
Nennspannung	250 V
ATEX-Zone	keine
Energieversorgung	Netzbetrieben
IP-Schutzart	IP 65
Lichtleistung	4,5 W
Lichtfarbe	kaltweiß
Leuchtkopf-Ø	60 mm
Produktart	Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte