



LED-Akku-Arbeitsleuchte, Typ: 16



Bestelldaten

Bestellnummer	081254 16
GTIN	5708997354568
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Robuste LED-Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.

- **Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.**
- **Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer.**
- **Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.**

NOVA-Arbeitsleuchten mit integriertem Tragegriff. Hochleistungs-COB-LED mit 5-stufiger Dimmer-Funktion, Schwenkbar.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel und Steckernetzteil.

Technische Beschreibung

Akkuart	Lithium-Ion
IP-Schutzart	IP 67
CRI Wert	80
Akkuspannung	3,7 V

Leuchtdauer	2 - 20 h
Anzahl enthaltener Akkus	1
ATEX-Zone	keine
Lichtstrom	200 - 2000 lm
Gesamthöhe	163 mm
Gesamtbreite	63 mm
Akkukapazität	4 Ah
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gesamtlänge	163 mm
Leuchtmittel	LED-Modul
Farbtemperatur	6000 K
Gewicht	790 g
Leistungsaufnahme	16 W
Herstellerbezeichnung	NOVA R
Produktart	Arbeitsleuchte