



Mini LED-Strahler, Typ: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	081451 10
GTIN	5708997360101
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und leuchtstarke LED Akku-Strahler für den mobilen Einsatz. Durch die kompakten Baumaße lassen sie sich perfekt als Handleuchte verwenden. Die verstellbaren magnetischen Standfüße ermöglichen zudem eine stationäre Verwendung.

Neue **OPTILight-Funktion** für optimierte Lichtleistung und Leuchtdauer. Das SMART Grip 4-in-1-System integriert mehrere Funktionen in einer Einheit: einen Ring für einen sicheren Griff, einen Clip für eine einfache Befestigung, einen starken Magnet sowie einen Standfuß.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB Ladekabel.

Technische Beschreibung

Lichtstrom	100 - 1000 lm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gesamthöhe	96 mm

Gesamtbreite	38 mm
Leuchtdauer	1,5 - 15 h
Akkuart	Lithium-Ion
ATEX-Zone	keine
Leuchtmittel	LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus	1
Gesamtlänge	104 mm
Gewicht	250 g
IP-Schutzart	IP 65
Akkuspannung	3,7 V
Akkukapazität	5,2 Ah
Herstellerbezeichnung	NOVA MINI
Produktart	Strahler