

Garant
Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser, Ø d = 12 mm, Gewinde M × Lges: M6X105

Bestelldaten

Bestellnummer	301373 M6X105
GTIN	4062406274825
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Schwingungsdämpfende Eigenschaft.
- Schafttoleranz h6.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	10 mm
Bohrungs-Ø D ₁	6,5 mm
Gewinde M	M5
Nutzlänge L ₁	60 mm
Aufnahme	Ø d = 12 mm
Schaft-Ø d	12 mm
Innenkühlung	ja
Schwingung	gedämpft
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme