

**Garant**

**Densimet® Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser, Ø d = 20 mm, Gewinde M × Lges: M10X150**

**Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 301376 M10X150 |
| GTIN          | 4062406274870  |
| Artikelklasse | 31A            |

**Beschreibung****Ausführung:**

- Schwingungsdämpfende Eigenschaft.
- Schafttoleranz h6.

**Verwendung:**

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern.

**Technische Beschreibung**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Bohrungs-Ø D <sub>1</sub> | 10,5 mm                   |
| Gewinde M                 | M10×150                   |
| Nutzlänge L <sub>1</sub>  | 100 mm                    |
| Ø D <sub>2</sub>          | 18 mm                     |
| Aufnahme                  | Ø d = 20 mm               |
| Schaft-Ø d                | 20 mm                     |
| Innenkühlung              | ja                        |
| Schwingung                | gedämpft                  |
| Produktart                | Einschraubfräser-Aufnahme |