



## Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: M12FPDX2



### Bestelldaten

Bestellnummer	070110 M12FPDX2
GTIN	4058546220815
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Leistungsstarke Akku-2-Gang Schlagbohrschrauber mit mehrstufiger Drehmomenteinstellung.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor (nicht Gr. M18BPD4) für höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10-fache Lebensdauer gegenüber Standard-DC-Motoren.
- REDLINK PLUS™-Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement.

Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit 6-in-1-Schraublösung für höchste Flexibilität.

- Abnehmbares Bohrfutter-System mit 3 Vorsätzen.
- Extrem handlich, dank 1/4 Zoll -Hex-Metall-Aufnahme unter dem Bohrfutter: nur 138 mm Länge ohne Bohrfutter.

#### Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073814 – 073816, 073827 und 073840.

Das passende Bluetooth Tracking Modul finden Sie unter 070103 BTT-1.

## Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	M12FPDX-202X
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Länge	138 mm
maximales Drehmoment	37 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	35 mm
Schnellspannfutter Spannbereich	1 - 13 mm
Motorbauweise	POWERSTATE™
Akkukapazität	2 Ah
Akkuspannung	12 V
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Schlagbohrschrauber